



## Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

### Technische Beschreibung

Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	44,25 mm
Auskraglänge $L_1$	40 mm
Schneiden-Ø $D_c$	50 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,26 Grad
Schaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
passende Wendeschneidplatte	TOMT060508
Wendeplattenschraube	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\min}$	95 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	6 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	120 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\max}$	98 mm

Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	229723 1
---------------------	----------