

Garant**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten
ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ramplinglänge L für α_{\max}	55,4 mm
Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Serie	Power Q
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	120 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Einstellwinkel κ	20 Grad
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R
Aufnahmebohrungs- \varnothing	22 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,36 Grad
Anzahl Schneiden Z	7
$\varnothing D_3$	57 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	63 mm
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser