



Eckfräser 90° MFW mit Gewinde, für Wendeschneidplatten TOMT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L_{ges}	30 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,8 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	38 mm
passende Wendeschneidplatte	TOMT060508
Aufnahmegewinde M	M10
Ramplinglänge L für α_{max}	14,25 mm
Wendeplattenschraube	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	35 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	6 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	20 mm

Ø D ₃	15 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229723 1
---------------------	----------