



Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Auskraglänge L_1	26 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	35 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	38 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	6 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	14,25 mm
Ramplingwinkel α_{max}	0,8 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
passende Wendeschneidplatte	TOMT060508
Anzahl Schneiden Z	2
Ø D_3	15 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229723 1
---------------------	----------