



Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	226400 20/2L
GTIN	4960664914197
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	38 mm
passende Wendeschneidplatte	TOMT060508
Ramplinglänge L für α_{max}	14,25 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	35 mm
Ramplingwinkel α_{max}	0,8 Grad
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Wendeplattenschraube	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	20 mm
Auskraglänge L_1	40 mm
$\varnothing D_3$	15 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229723 1
---------------------	----------