



## Eckfräser 90° MFW mit Gewinde, für Wendeschneidplatten TOMT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

### Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	45 mm
passende Wendeschneidplatte	TOMT060508
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	35 mm
Rampingwinkel α <sub>max</sub>	0,6 Grad
Anzahl Schneiden Z	3
Wendeplattenschraube	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	6 mm
Ramplinglänge L für α <sub>max</sub>	19,25 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Aufnahmegewinde M	M12

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	229723 1
---------------------	----------