



Fräs-Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-GM, für Eckfräser, PR1535, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

Verbesserte Spanabfuhr mit einzigartiger Spanleitstufenkonstruktion der Wendeschneidplatten. Der maximale axiale Spanwinkel von 17° sorgt für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist die 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOMT 060508ER-GM
Vorschub f_z	0,08 - 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Eckenradius	0,8 mm
Typ	INOX
Sorte	PR1535
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		