

**Fräs-Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-SM, für Eckfräser, CA6535, Typ: S****Bestelldaten**

Bestellnummer	226445 S
GTIN	4960664914036
Artikelklasse	25A

Beschreibung**Ausführung:**

Verbesserte Spanabfuhr mit einzigartiger Spanleitstufenkonstruktion der Wendeschneidplatten. Der maximale axiale Spanwinkel von 17° sorgt für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die SM-Geometrie ist die 1. Wahl für geringere Schnittkräfte.

Eckenradius: 0,8 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: TOMT 060508ER-SM

Vorschub f_z : 0,08 - 0,15 mm

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOMT 060508ER-SM
Vorschub f_z	0,08 - 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Typ	S

Sorte	CA6535
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	40 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		