

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitaler Innen-Schnelltaster mit langen Tastarmen, Messbereich: 90-120mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438979 90-120
GTIN	2050002053229
Artikelklasse	46Q

Beschreibung**Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

Technische Beschreibung

maximale Nuttiefe	8,5 mm
minimale Nutbreite	2,5 mm
Messbereich	90 - 120 mm
Fehlergrenze	0,04 mm
HM-Tastkugel-Ø	2 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	127 mm

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Wiederholpräzision	0,02 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,05 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,02 mm
IP-Schutzart	IP 67
Messkraft	1,3 - 1,8 N
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S
DAkS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S

Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975