

Garant**Vliesschleifscheibe mit Fiberrücken, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	566895 80
GTIN	4062406569211
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr **aggressive Vliesschleifscheibe mit hoher Kantenstabilität** durch zusätzlichen Fiberrücken. So kann diese Vliesscheibe in Verbindung mit Stütztellern für Fiberscheiben, wie z.B. Nr. 566650 und 566672, verwendet werden.

Verwendung:

Ideal zum **Abtragen kleiner Schweißnähte und Schweißpunkte** sowie für **gröbere Reinigungs- und Entgratarbeiten**. Kein Unterschleifen der Oberfläche.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	125 mm
Ausführung	A coarse heavy duty
Farbe	schwarz
Körnungsvergleich	80
Feinheitsgrad	sehr grob
Bohrungs-Ø	22,23

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit	50 m/s
Produktart	Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		