

**Klett-Schleifscheibe 237AA (A), Ø 115 mm, Körnung: 400****Bestelldaten**

Bestellnummer	567724 400
GTIN	2050002053335
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Die **Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert** und in Verbindung mit **Klett-Schleifteller** z. B. Nr. **567760 selbsthaftend**. Für schnellen Scheibenwechsel.

237AA Trizact™ mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln (A).

**Verwendung:**

Auf **Winkelschleifern** bzw. Exzentrerschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit **40 m/s**.

Für ein **feines und gleichmäßiges Schliffbild** auf allen Stählen, Edelstählen, Messing und Titanlegierungen. Speziell für Konturenschliff und Politurvorbereitung.

**Hinweis:**

Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150.

Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902 – 566950. Kleinschleifsystem Ø 50 mm und Ø 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	237AA Trizact™
-----------------------	----------------

Körnung	400
Serie	237AA
3M-Körnungsbezeichnung	A45
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifmittel	Aluminiumoxid Mineralpartikel (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 115 mm
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
trocken	geeignet		