

Garant**Wendeplatte zum Gravieren, HB7525, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Artikelklasse	21Y

Beschreibung

Wendeplatte zum Gravieren UNI Vorschub f: 0,008 - 0,03 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,008 - 0,03 mm
Typ	UNI
Sorte	HB7525
Spitzenwinkel	90 Grad
W_{min}	0,25 mm
W_{max}	1,8 mm
t_{max}	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gravieren und Entgraten

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	20 m/min	P
GG(G)	geeignet	80 m/min	K
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		