

**Klett-Schleifscheibe (CER) Hookit 775L Ungelocht, Ø 150 mm, Körnung: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	567793 180
GTIN	30051125870406
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit **stabilem Filmträger**. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen.

**Vorteil:**

- **Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabstützung.**
- **Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.**

**Verwendung:**

Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.

Präzisionsschleifkorn **Cubitron™ II** mit Vorteil auf großen Flächen (Blecbearbeitung) durch **schnelleren Abtrag** und **gleichmäßigeres Oberflächenfinish**.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	150 mm
Serie	775L
Körnung	180
Schleifmittel	Cubitron™ II

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		