


## Grenzwellennutenlehre, Typ: D



### Bestelldaten

Bestellnummer	484409 D
GTIN	2050002070974
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehenkörper aus gehärtetem Stahl.

Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484409 Gr. **15,8 M6** oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. 484409 Gr. **41,04 +0,01/-0,02**.

#### Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung **Toleranzfeldlage (A– ZC)** und Grundtoleranzgrad (7– 13) oder zahlenmäßige Toleranz angeben. Lehen für Grundtoleranzgrad 6 und feine Toleranzen auf Anfrage möglich.

### Technische Beschreibung

Toleranzfeld	D
Toleranzfeld	T
Toleranzfeld	ZB
Toleranzfeld	G
Toleranzfeld	U
Toleranzfeld	H

Toleranzfeld	JS
Toleranzfeld	ZC
Toleranzfeld	CD
Toleranzfeld	K
Toleranzfeld	A
Toleranzfeld	V
Toleranzfeld	J
Toleranzfeld	C
Toleranzfeld	EF
Toleranzfeld	X
Toleranzfeld	P
Toleranzfeld	E
Toleranzfeld	S
Toleranzfeld	Z
Toleranzfeld	Y
Toleranzfeld	M
Toleranzfeld	FG
Toleranzfeld	B
Toleranzfeld	R
Toleranzfeld	ZA
Toleranzfeld	F
Toleranzfeld	N
Nennmaß	13 - 16,999 mm
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Qualität	7
Qualität	10
Qualität	9
Qualität	8

Qualität	13
Qualität	12
Qualität	11
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzwellennutlehre

## Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm	028300 20
---	-----------