


Grenzwellennutenlehre, Typ: E



Bestelldaten

Bestellnummer	484409 E
GTIN	2050002070981
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehenkörper aus gehärtetem Stahl.

Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484409 Gr. **15,8 M6** oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. 484409 Gr. **41,04 +0,01/-0,02**.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung **Toleranzfeldlage (A– ZC)** und Grundtoleranzgrad (7– 13) oder zahlenmäßige Toleranz angeben. Lehen für Grundtoleranzgrad 6 und feine Toleranzen auf Anfrage möglich.

Technische Beschreibung

Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Qualität	8
Qualität	13
Qualität	12
Qualität	9

Qualität	11
Qualität	7
Qualität	10
Toleranzfeld	H
Toleranzfeld	ZA
Toleranzfeld	G
Toleranzfeld	F
Toleranzfeld	FG
Toleranzfeld	V
Toleranzfeld	CD
Toleranzfeld	P
Toleranzfeld	Y
Toleranzfeld	D
Toleranzfeld	N
Toleranzfeld	ZB
Toleranzfeld	JS
Toleranzfeld	C
Toleranzfeld	M
Toleranzfeld	S
Toleranzfeld	R
Toleranzfeld	B
Toleranzfeld	J
Toleranzfeld	A
Toleranzfeld	U
Toleranzfeld	EF
Toleranzfeld	K
Toleranzfeld	E
Toleranzfeld	Z
Toleranzfeld	T

Toleranzfeld	ZC
Toleranzfeld	X
Nennmaß	17 - 20,999 mm
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzwellennutlehre

Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm	028300 60
---	-----------