



HOLEX Pro UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 4mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 203063 4 |
| GTIN | 4062406569716 |
| Artikelklasse | 12Y |

Beschreibung
Ausführung:

Zum **Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten** und hoher Laufruhe. **Neu entwickelte Geometrie und Hochleistungsbeschichtung** für hervorragende Fertigungsergebnisse bei höchsten Standzeiten in verschiedenen Werkstoffen. **Hohe Eigenstabilität** und Laufruhe durch Ungleichteilung.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------------------------------|
| Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,025 mm |
| Schneidenlänge L_c | 8 mm |
| Freistellungs-Ø D_1 | 3,8 mm |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm |
| Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung | 14 mm |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,02 mm |
| Spiralwinkel | 42 Grad |
| Toleranz Nenn-Ø | e8 |
| Schneiden-Ø D_c | 4 mm |
| Vorschub f_z für Nutenfräsen in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,012 mm |
| Vorschub f_z für Besäumen in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,015 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 |
| Schaft-Ø D _s | 6 mm |
| Gesamtlänge L | 54 mm |
| Zähnezahl Z | 4 |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
| Serie | Pro Uni |
| Beschichtung | TiSiN |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | Werksnorm |
| Typ | N |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen |
| Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D |
| Innenkühlung | nein |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Farbring | grün |
| Produktart | Eckfräser |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | 250 m/min | N |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 240 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 220 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 180 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 170 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 80 m/min | M |

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|---|
| Ti > 850 N/mm ² | bedingt geeignet | 35 m/min | S |
| GG(G) | geeignet | 240 m/min | K |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| nass minimal | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |
| Luft | geeignet | | |