

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte XNEX040308, für Eckfräser, HB735, Typ: UNI

Bestelldaten

Bestellnummer	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitig 3-schneidige Wendeschneidplatten. Leistungsfähige Schneidstoffe für **äußerste Prozesssicherheit**.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D / a_p = 2 \text{ mm}$.

maximale Schnitttiefe $a_{p \text{ max}}$: 2 mm

Plattenstärke S: 3.18 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke S	3.18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Sorte	HB735
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p \text{ max}}$	2 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		