

Garant**Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 25/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendepaltengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Gesamtlänge L _{ges}	100 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Auskraglänge L ₁	44 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Schaftausführung	Weldonschaft

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------