

Garant
**Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 32/5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Wendeplattenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Schneiden-Ø D _c	32 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Aufnahmegewinde M	M16
maximale Schnitttiefe a _{p max}	2 mm

Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------