

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte XNEX040308, für Eckfräser, HB7635, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitig 3-schneidige Wendeschneidplatten. Leistungsfähige Schneidstoffe für **äußerste Prozesssicherheit**.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Typ	INOX
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke S	3.18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Sorte	HB7635
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		