

Garant
**Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 20/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	2 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	20 mm
Aufnahmegewinde M	M10
Anzahl Schneiden Z	3
Wendeplattenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------