

**Garant****Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 32/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215182 32/6
GTIN	4062406570163
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendepaltengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Wendepaltenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	6
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	40 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------