

Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XN.., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	215176 20/3
GTIN	4062406569976
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D _c	20 mm
Auskraglänge L₁	40 mm
Schaft-Ø D₅ h6	20 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L _{ges}	90 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	2 mm
Schaftausführung	Weldonschaft

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1 219878 1