

Garant**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 40/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Wendeplattenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
maximale Schnitttiefe a_{pmax}	2 mm

passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------