



## Akku-Schlagschrauber 18V, Typ: M18ONEFFDS



### Bestelldaten

Bestellnummer	074010 M18ONEFFDS
GTIN	4058546324681
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste, **leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles **Metallgetriebegehäuse** und ergonomischem **Mittelhandgriff mit Softauflage**. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
  - **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. M18 FUEL™ ONEKEY™ 1 Zoll-Akku-Schlagschrauber mit Sprenggring liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte. DRIVE CONTROL ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
- **ONE KEY™ App zur Individualisierung der Werkzeugeinstellungen.**
  - **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security ermöglicht unter anderem die Anzeige der letzten Position des Gerätes.**

#### Ausführung Werbetext:

Robuste, **leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.

**Lieferumfang:**

1 × M18 HB12 12,0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer.

**Hinweis:**

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

## Technische Beschreibung

Schlagzahl 4. Stufe	0 - 1440 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment 3. Stufe	1966 Nm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht	11,1 kg
maximales Drehmoment 4. Stufe	2576 Nm
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Akkukapazität	12 Ah
Schlagzahl 3. Stufe	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 930 min <sup>-1</sup>
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außen-Vierkant
Herstellerbezeichnung	M18 ONEFHIWF1DS-121C
App-Anbindung	OneKey
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 750 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Abmessung	1 Zoll
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M42
Akkuart	Lithium-Ion
maximales Drehmoment 2. Stufe	1254 Nm
typische Verwendung	Heavy Duty
maximales Drehmoment 1. Stufe	1180 Nm
Produktart	Schlagschrauber

---

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ FE80-BC

073845 FE80-BC