

**Garant****Eckfräser 90° mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 25/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215177 25/4
GTIN	4062406570040
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	50 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	2 mm
Anzahl Schneiden Z	4
passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Wendeplattenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	170 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft

Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------