

Garant**Eckfräser 90° mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 32/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	70 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Wendeplattenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	5
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2 mm
Gesamtlänge L_{ges}	195 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------