



Universalmesser CutiX® mit Magnesium-Griff und 3 Klingen, 18 mm, ganze Länge: 165mm



Bestelldaten

Bestellnummer	845051 165
GTIN	4003773087533
Artikelklasse	86E

Beschreibung

Ausführung:

Verlässlicher Begleiter mit einzigartiger Klingenstabilisierung. Innovative und variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene. Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse. Leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss. Befestigungsöse für Werkzeugsicherung. Mit 3 Abbrechklingen 8-stufig, 18 mm breit.

Vorteil:

- **Flache und ergonomische Schieber separat für Klinge und Stabilisierungsschiene. Kein versehentliches Betätigen der Schieber.**
- **Einzigartige Klingenstabilisierung. Ohne Verletzungsrisiko gezielt Druck ausüben. Kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge.**

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10; 845015 Gr. 10; 845016 Gr. 10; 845018 Gr. 50; 845019 Gr. 50; 845021 Gr. 10; 845023 Gr. 50.

Technische Beschreibung

Klingenstärke	0,5 mm
Anzahl Klingen	3
Klingenlänge	100 mm
Anzahl Abbrechstufen	8
ganze Länge	165 mm
Klingenbreite	18 mm

Werkstoff Griff	Magnesium
Produktart	Cuttermesser

Zubehör

Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl 10	845010 10
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „longlife“ Anzahl 10	845015 10
Klingen-Set 10-teilig, 18 mm, ohne Sollbruchstellen „experience“ Anzahl 10	845016 10
Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl 50	845018 50
Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „longlife“ Anzahl 50	845019 50
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „multisharp“ Anzahl 10	845021 10
Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „multisharp“ Anzahl 50	845023 50