

Garant
**Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 25/4mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215178 25/4 |
| GTIN | 4062406570101 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung
Ausführung:

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|--|------------------------|
| Aufnahmegewinde M | M12 |
| Schneiden-Ø D _c | 25 mm |
| Gesamtlänge L _{ges} | 35 mm |
| Ø D ₂ | 20,7 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| maximale Schnitttiefe a _{p max} | 2 mm |
| Ø D ₁ h6 | 12,5 mm |
| passende Wendeschneidplatte | XNEX 040308 |
| Anzahl Schneiden Z | 4 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Schaftausführung | mit Gewinde |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Fräsverwendung | Eckfräsen |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Innenkühlung | ja |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Eckfräser |

Zubehör

| | |
|--|----------|
| Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1 | 219878 1 |
|--|----------|