

AEG

Akku-Schlagschrauber 18V, max. Schrauben-Ø M16, Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 Zoll, Typ: BSS1812



Bestelldaten

Bestellnummer	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Vierkant-Werkzeugaufnahme.

- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.**
- **Handgriff mit Softgrip-Auflage.**
- **Gürtelhaken.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Passenden Ersatzakku finden Sie unter Nr. 073846– 073848. Akku-Starter-Sets unter Nr. 073844.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außen-Vierkant
Energieversorgung	Akkubetrieben
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll

Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 2800 min ⁻¹
maximales Drehmoment 1. Stufe	280 N·m
Herstellerbezeichnung	BSS 18S12BL
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 3800 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ B 18 V
typische Verwendung	Strong
Produktart	Schlagschrauber