

**Garant****Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 63/9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendepaltengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schneiden-Ø $D_c$	63 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Anzahl Schneiden Z	9
Wendepaltenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------