

**Garant****Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 50/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215182 50/8
GTIN	4062406570187
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	8
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------