



Kraft-Seitenschneider, verchromt VDE-isoliert, mit Sicherungsöse, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	706051 200
GTIN	4003773081494
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Zange mit Sicherungsöse zur Anbringung einer Absturzsicherung. Sicherungsöse fest mit der Griffhülle verschweißt, dynamisch belastbar bis 3 m Fallhöhe.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Verwendung:

Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung, bei Industrielletterern, Dachdeckern, im Messebau etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Schneidleistung harter Draht bis Ø	3 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,2 mm
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	ja

mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
mit Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange