



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ: 18V15C



Bestelldaten

Bestellnummer	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

- Dank der neuen BITURBO Technologie 50% schnellerer Schnitt und Metallabtrag. Entspricht der Leistung eines kabelgebundenen Winkelschleifers.
- Erhöhte Sicherheit durch intelligentes Bremssystem, Soft Start, KickBack- und Drop Control.
- Einstellung einzelner Geschwindigkeitsstufen mit Bedienoberfläche und Bluetooth-Connectivity.
- Möglichkeit zur Nachrüstung des Connectivity-Moduls.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866. Passender ProCORE 18 V Akkus und Starter-Sets finden Sie unter Nr. 073857 Gr. C18 und Nr. 073865 Gr. C18.

Technische Beschreibung

maximale Trenntiefe	34 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkuspannung	18 V
maximaler Scheiben-Ø	125 mm

Sanftanlauf	nein
Herstellerbezeichnung	GWS 18V-15 C
Akkuart	Lithium-Ion
Überlastschutz	ja
Kickbackstop	ja
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximale Vibration nach EN	4 m/s ²
Gewicht ohne Akku	2,2 kg
Anzahl enthaltener Akkus	0
Wiederanlaufsperr	ja
Motorbauweise	bürstenloser Motor
Totmannschaltung	nein
Gewicht	2,2 kg
maximale Drehzahl	9800 min ⁻¹
App-Anbindung	OneKey
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073865 C18
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073857 C18