

**Mitutoyo****Feinmessuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 5/58mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Artikelklasse	44A

## Beschreibung

### Ausführung:

Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich.

Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.

Sehr präzise Ausführung.

Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind **edelsteingelagert**.

Zentralzeiger **für 1/1000-mm-Ablesung**.

Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.

Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.

### Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

## Technische Beschreibung

Messbereich	5 mm
Gehäuse-Ø	58 mm
Norm	Werksnorm

Kalibrierung	C2
Ablesung pro Zeigerumdrehung	0,2 mm
Messkraft	0,4 - 1,5 N
Skalenwert	0,001 mm
Messabweichung MPE (Messbereich)	10 µm
Messtechnik	analog
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,001 maximale Messspanne 5 mm	023020 5
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

## Zubehör

Messuhr-Glas Typ 58	432010 58
Magnetische Rückwand für Messuhren für Gehäuse-Ø 58 mm	434836 58