

**Garant****Zentrischspanner pneumatisch, Typ: 100/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.**
- **Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.**
- **Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.**

Mit Grundplatte, für höheren Stützmoment und maximale Stabilität.

**Verwendung:**

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den **automatisierten Betrieb** über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

**Sonderzubehör:**

Backenprogramm Nr. 360135 – 360151 Gr. 80.

**Technische Beschreibung**

Backenbreite A	80 mm
Gewicht	14,8 kg
L	100 mm
B	100 mm

Druckluftleistung maximal	9 bar
Spannhub	6 mm
Spannkraft bis maximal	10 kN
Höhe H	95 mm
passend zu Farbcode	PCV 100
Kreuzstichmaß	200 mm
Produktart	Maschinenschraubstock