

Garant**Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsatz, Typ: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	320617 32
GTIN	4062406573133
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

- **Gefederte Ausführung zum axialen Längenausgleich während der Bearbeitung.**
- **Komplett gehärtet und geschliffen. Wartungsfrei durch Dauerschmierung.**
- **Spezialabdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.**

Zylindrischer Schaft zum Spannen in Bohrstangenhaltern, Spannzangenhaltern oder Hydrodehn-Spannfuttern; zur Aufnahme im zweiten Revolver.

Zur Bearbeitung schwerer Werkstücke.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.

Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

Sonderzubehör:

Auswechselbare Einsätze Nr. 320625. Auswechselbare Einsätze Nr. 320629.

Hinweis:

Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.

Technische Beschreibung

Federweg	4 mm
Nutzlänge L ₁	95 mm
für Werkstückgewicht	500 kg
Gesamtlänge L	155 mm
Gehäuse-Ø D	66 mm
Ø d	32 mm
Rundlauffehler	0,01 mm
Schaft-Ø D ₁	18 mm
passend zu Farbcode	K18
maximale Drehzahl	5000 min ⁻¹
Aufnahme	Schaft-Ø 32 mm
Produktart	Zentrierspitze