

**FLEX****Kehlnahtschleifer Basisgerät, Typ: BME18****Bestelldaten**

Bestellnummer	077770 BME18
GTIN	4030293230422
Artikelklasse	03S

**Beschreibung****Ausführung:**

Leistungsstarker Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18 V zur Metalloberflächen-Bearbeitung.

- **Hoch belastbarer, bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad.**
- **Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer.**

**Lieferumfang:**

**Version ohne Vorsatz**, inklusive 2 × Akkus 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät und L-Boxx® 238.

**Hinweis:**

Passende Schleifscheiben finden Sie unter Nr. 566994 und Nr. 566996.

**Technische Beschreibung**

Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl	1700 - 3760 min <sup>-1</sup>
Anzahl enthaltener Akkus	2
Gewicht	2 kg
Akkukapazität	5 Ah

Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Werkzeug-Ø	125 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Kehlnahtschleifer