



## Akku-Bohrhammer, Typ: M18FHX



### Bestelldaten

Bestellnummer	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.**
- **Hochfestes Metallgetriebegehäuse.**
- **Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.**
- **18 V / 5,0 Ah Red Li-Ion-Akku-Bohrhammer** mit bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor, optimiert für Bohrungen in Beton und Mauerwerk. Redlink-Plus™-Elektronik – Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
- **FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem zum werkzeuglosen Wechsel zwischen der SDS-Plus-Aufnahme und dem Metall-Schnellspann-Bohrfutter.**
- **Drehstopp für leichte Meißelarbeiten.**
- **Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer.**
- **Anti-Vibrations-System AVS.**

#### Lieferumfang:

Inklusive FIXTEC SDS-Plus Adapter, Schnellspannbohrfutter 1,5 – 13 mm, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Schnellladegerät, 2x 18 V Akku, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

### Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
maximale Vibration nach EN	8,9 m/s <sup>2</sup>
Schaft	SDS Plus
Drehzahlbereich	0 - 1330 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	26 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Schlagenergie	2,5 J
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	28 mm
Herstellerbezeichnung	M18ONEFHX-552X
Akkuspannung	18 V
maximale Schlagzahl	4800 min <sup>-1</sup>
Akkukapazität	5,5 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	2
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht	4,5 kg
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Akkuart	Lithium-Ion
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Produktart	Bohrhammer

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1418C6	073840 M1418C6