



## Akku-Ratschenschrauber, Typ: M12FHIR14



### Bestelldaten

Bestellnummer	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### MILWAUKEE – Akku-Winkelbohrschrauber und Ratschenschrauber

- **REDLINK™** Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, R-/L-Lauf und Überlastungsschutz.
- **LED** Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- **Red Li-Ionen-Akkus** mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.

Kompakte Hochgeschwindigkeits-Akku-Ratschenschrauber mit feinfühligem Geschwindigkeitsregler.

#### Lieferumfang:

**Ohne Akku und ohne Ladegerät.**

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814 und Nr. 073839.

### Technische Beschreibung

typische Verwendung	Strong
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>

Gewicht	1 kg
Anzahl enthaltener Akkus	0
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Akkukapazität	2 Ah
Akkuspannung	12 V
Bauform	Ratschenschrauber
maximales Drehmoment hart	47 Nm
Herstellerbezeichnung	M12FHIR14
Werkzeugaufnahme	Vierkant 1/4 Zoll
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Schrauber

---

## Zubehör

Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
---------------------------------------	-------------