


Garant**Zentrischspanner, Automation, Backenbreite A: 120Amm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360134 120A
GTIN	4062406572914
Artikelklasse	30N

Beschreibung**Ausführung:**

Zentrischspanner für den flexiblen Einsatz.

- **Absolute Funktionssicherheit durch Kapselung.**
- **Hohe Wiederholgenauigkeit 0,02 mm.**
- **Variable Zentrumseinstellung $\pm 0,02$ mm.**
- **Funktionsflächen gehärtet.**
- **Stabiler aus Werkzeugstahl, Oberflächenschutz mittels Kurzzeitnitrierung.**

Vorteil:

- **Flexibles Leichtgewicht.**

Multifunktionaler Einsatz.

Verwendung:

Ideal für 5-Seitenbearbeitung, perfekt bei Rohteilspannung.

Passend für:

Automationskonsole Nr. 360164.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseinsatz Nr. 642700 Gr. E12.

Inklusive 4 Spannbolzen Gr. 90.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten Nr. 360135 – 360151.

Technische Beschreibung

Drehmoment	60 Nm
Länge	130 mm
Breite	120 mm
Backenbreite A	120 mm
Hub	25 mm
Spannkraft bis maximal	25,5 kN
Höhe	50 mm
Gewicht	5,3 kg
passend zu Farbcode	ZC120
Produktart	Maschinenschraubstock