

Garant**Zentrischspanner pneumatisch, Typ: 100****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 360180 100 |
| GTIN | 4062406572945 |
| Artikelklasse | 310 |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.**
- **Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.**
- **Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.**

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den **automatisierten Betrieb** über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

Sonderzubehör:

Backenprogramm Nr. 360135 – 360151 Gr. 80.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|--------|
| Druckluftleistung maximal | 9 bar |
| Höhe H | 95 mm |
| L | 100 mm |
| Backenbreite A | 80 mm |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Gewicht | 4,8 kg |
| Spannhub | 6 mm |
| Spannkraft bis maximal | 10 kN |
| B | 100 mm |
| passend zu Farbcode | PCV 100 |
| Produktart | Maschinenschraubstock |