

**Garant**

## Zentrischspanner pneumatisch, IOT, Typ: 100/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	360181 100/4
GTIN	4062406572976
Artikelklasse	310

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.**
- **Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.**
- **Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.**

Mit Grundplatte, für höheren Stützmoment und maximale Stabilität.

#### Vorteil:

- **Inkl. Druckspeicher mit doppelt wirkenden Sperrventilen.**
- **Kontinuierliche Überwachung des Spann- und Lösedrucks, sowie des Batteriezustand über WLAN.**
- **Keine Drehdurchführung notwendig.**
- **Spannen und Entspannen durch Druckluftzufuhr über Roboter.**
- **Anschlussblock Nr. 360191 für horizontale oder vertikale Druckluftübergabe verfügbar.**

#### Verwendung:

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den **automatisierten Betrieb** über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

#### Sonderzubehör:

Anschlussblock Nr. 360191.

Backenprogramm Nr. 360135 – 360151 Gr. 80.

## Technische Beschreibung

Höhe H	95 mm
Spannkraft bis maximal	10 kN
Druckluftleistung maximal	9 bar
B	100 mm
L	100 mm
Gewicht	21,6 kg
passend zu Farbcode	PCV 100
H <sub>1</sub>	191 mm
Backenbreite A	80 mm
Spannhub	6 mm
Kreuzstichmaß	200 mm
Produktart	Maschinenschraubstock