

**Garant****Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsatz, Typ: 50/3****Bestelldaten**

Bestellnummer	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Gefederte Ausführung zum axialen Längenausgleich während der Bearbeitung.**
- **Komplett gehärtet und geschliffen. Wartungsfrei durch Dauerschmierung.**
- **Spezialabdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.**

Spezialausführung mit 3-kant Schaft zum Spannen direkt im Kraftspannfutter der Gegenspindel. Auswechselbare Einsätze Nr. 320629.

Zur Bearbeitung schwerer Werkstücke.

**Beschreibung:**

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.

Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

**Verwendung:**

Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

**Sonderzubehör:**

Auswechselbare Einsätze Nr. 320625.

**Hinweis:**

Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.

**Technische Beschreibung**

Rundlauffehler	0,01 mm
Schaft-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Gesamtlänge L	165 mm
für Werkstückgewicht	700 kg
Gehäuse-Ø D	74 mm
Federweg	4 mm
Ø d	50 mm
maximale Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Nutzlänge L <sub>1</sub>	95 mm
passend zu Farbcode	K18
Aufnahme	3-kant Schaft
Produktart	Zentrierspitze