

Garant**VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 5/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	207485 5/6
GTIN	4045197354433
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Spezielle Geometrie für die Bearbeitung von **Titan und Titanlegierungen**. 4 Stirnschneiden bis zum Zentrum. Deshalb als **echter 4-Schneider** in allen Schnitttiefen nutzbar.

Toleranz: Radiuskontur = $\pm 0,005$ mm.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 207487.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Kopierfräsen in Titan > 850 N/mm ²	0,02 mm
Schneiden-Ø D_c	5 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Titan > 850 N/mm ²	0,016 mm
Zähnezahl Z	4
Schaft-Ø D_s	6 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schneidenlänge L_c	9 mm
Korrektur-Faktor für v_c	1,25
Spiralwinkel	45 Grad
Radius R	2,5 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM

Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	f8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	pink
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
Inconel	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------