

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Schnellwechselbohrstangen,
Sorte: HB7025-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 180 m/min
Eckenradius	0,1 mm
Sorte	HB7025-1
Vorschub f	0,03 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	SF
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030101

Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen