

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Schnellwechselbohrstangen,
Sorte: HU7315-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Eckenradius	0,1 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 300 m/min
Hauptanwendung	N
Sorte	HU7315-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030101

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,05 - 1,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen