

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schnellwechselbohrstangen,  
Sorte: HU7315-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Artikelklasse	211

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	AF
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Sorte	HU7315-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030102
Vorschub $f$	0,03 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	N
Beschichtung	unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen