

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 04T002, für Schnellwechselbohrstangen,
Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Beschichtung	unbeschichtet
Sorte	HU7315-1
Spanbrecher	AF
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 04T002
Hauptanwendung	N
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm

Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen