

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 050102, für Schnellwechselbohrstangen,
Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Sorte	HU7315-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	AF
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 300 m/min
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 050102
Hauptanwendung	N
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen